

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 50 mm, RD-ZB, Korrelgrootte: 50**Bestelgegevens**

Bestelnummer	573510 50
GTIN	50051131075240
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Bristle-speciaalreinigingsschijven zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

Toepassing:

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

Toepassing op rechte slijpers en haakse minislijpers met **Roloc™** steunschijf nr. 554090 – 554094 (spandoorn Ø 6 mm resp. M14 opname).

Opmerking:

Het complete Roloc™ snelwisselsysteem in Ø 50 mm en Ø 75 mm vindt u vanaf nr. 554005 e.v.

Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Kleur: groen

Maximaal toerental: 25000 min⁻¹

Technische beschrijving

Korrelgrootte	50
Maximaal toerental	25000 min ⁻¹

Kleur	groen
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	RD-ZB
Fabrikantnummer	RD-ZB
Producttype	Komborstel

Accessoires

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 50 mm	554089 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 50 mm	554091 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 50 mm	554092 50
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm	554090 50
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50