

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush type C Ø 25 mm 24-delige set, schacht-Ø 3 mm, RB-ZB,  
Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573545 120
GTIN	30048011276138
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Spandoorn (**schacht-Ø 3 mm**) demonteerbaar. Segmenten kunnen tot een willekeurige borstelbreedte worden gecombineerd.

Met gebogen borstelharen (type C) voor de **bewerking van geprofileerde oppervlakken.**

**Toepassing:**

Let op de draairichting.

Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.

**Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid.** Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

**Levering:**

24 Afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed) **inclusief spandoorn** met schacht-Ø 3 mm.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	120
Kleur	wit
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Maximaal toerental	35000 min <sup>-1</sup>
Borstelbreedte	1,6 - 10 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	RB-ZB
Fabrikantnummer	RB-ZB
Producttype	Ronde borstel