

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Buizenrager microschurend (SiC) korrel 120, Borstel-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574475 20
GTIN	4017359214473
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.

**Sterke siliciumcarbide-borstel (SiC) in korrel 120 en 320, borstelhaar-Ø 0,60 mm, totale lengte 125 mm.**

**Toepassing:**

**schuurnylonborstels** werken zowel aan de punt als aan de zijvlakken van de borstelharen.

Doordat er voortdurend nieuw schuurmateriaal vrijkomt, wordt een **gelijkmatige schurende werking** gegarandeerd. Voor het **afbramen** van (dwars-)boringen, O-ring-openingen alsmede voor het **reinigen** en **polijsten** van sproeiers en kleine hydraulische boringen.

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Werk lengte L <sub>3</sub>	65 mm
Schacht-Ø D <sub>5</sub>	5,7 mm
Producttype	Buizenrager