

**Steekringsleutel, verchromd, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613950 14
GTIN	4045197159809
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

maximale bekhoogte h1	6,5 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Sleutellengte L	180 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h <sub>2,max</sub>	12 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefsleutel