

**Steekringsleutel inch, verchromd, Sleutelwijdte: 7/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613970 7/16
GTIN	4045197550064
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	7/16 inch
maximale bekhoogte h1	5,5 mm
Sleutellengte L	151 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Maximale ringhoogte h _{2,max}	10 mm
Ringstand	15 graden
Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefleutel

