

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift Messingdraad 0,20 mm, Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1: 70X16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574350 70X16
GTIN	4017359007181
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **schacht-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect. Voor veeleisende afbraam- en borstelwerkzaamheden op NE-metalen.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	70 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Lengte borsteldeel H ₁	19 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Bezettingsbreedte L ₁	12 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm

Bezettingmateriaal	Messingdraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel