

**Steekringsleutelset, verchromd, Aantal sleutels: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613960 9
GTIN	4045197159922
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Maat 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Technische beschrijving

Aantal sleutels	9
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefleutel

Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613950 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613950 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613950 10
Kunststof klemhouder met afsluitklep Voor aantal sleutels 11	611700 11
Kunststof klemhouder met afsluitklep Voor aantal sleutels 9	611700 9
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613950 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613950 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613950 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613950 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613950 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613950 19