

**Steekringsleutel inch, verchromd, Sleutelwijdte: 1/2inch****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 613970 1/2    |
| GTIN          | 4045197550071 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Technische beschrijving**

|  |               |
|--|---------------|
| Sleutelwijdte                          | 1/2 inch      |
| maximale bekhoogte h1                  | 6,5 mm        |
| Sleutellengte L                        | 171 mm        |
| Sleutelwijdtematen                     | inch          |
| Maximale ringhoogte h <sub>2,max</sub> | 11 mm         |
| Ringstand                              | 15 graden     |
| Oppervlak                              | verchromd     |
| Productnaamattribuut                   | verchromd     |
| Producttype                            | Schroefleutel |

