

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift gedraaid, staaldraad 0,50 mm, Type: 75X10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574400 75X10
GTIN	4017359007266
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**Staaldraad, gedraaid, **stift-Ø 6 mm.****Toepassing:**

Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, afbramen.

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Lengte borsteldeel H ₁	15 mm
Borstel-Ø D ₁	75 mm
Aantal gedraaide draaddelen	18
Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Bezettingsbreedte L ₁	12 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm

Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Ronde borstel