



Dopsleutelassortiment metrisch/inch, 1/2 inch-vierkant 45-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	638810
GTIN	4018754079445
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22. Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad tot 3/4 inch (Amerikaanse inchmaat).

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Levering:

Doppen 12-kant: 22 st. nr. 642100

maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Doppen 12-kant: 17 st. nr. 642400

maat 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300

Verlengstukken: 3 st. nr. 641000

maat 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 st. nr. 641600 gr. 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640100 gr. 1/2

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Hoogte: 53 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 10-34 mm

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 3/8-1.1/4 inch

Technische beschrijving

Bitsoort	12-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	45
Sleutelwijdtematen	metrisch / inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	10-34 mm
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	3/8-1.1/4 inch
Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	540 mm
Breedte	290 mm
Hoogte	53 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13/16 inch	642400 13/16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642100 13
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642100 24
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 1.1/16 inch	642400 1.1/16
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641000 130
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642100 12
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642100 17
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 9/16 inch	642400 9/16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 34 mm	642100 34
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 25 mm	642100 25
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642100 10
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642100 32
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642100 18

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642100 11
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 1.1/8 inch	642400 1.1/8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642100 30
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641000 255
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 25/32 inch	642400 25/32
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 300 mm	641300 300
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 5/8 inch	642400 5/8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642100 16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 3/4 inch	642400 3/4
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642100 14
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 7/8 inch	642400 7/8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 7/16 inch	642400 7/16
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 75 mm	641000 75
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 1.1/4 inch	642400 1.1/4
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642100 21
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642100 15
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19/32 inch	642400 19/32
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch Type	640100
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 1.3/16 inch	642400 1.3/16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 3/8 inch	642400 3/8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 20 mm	642100 20
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 23 mm	642100 23
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642100 19
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 1/2 inch	642400 1/2
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642100 27
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 28 mm	642100 28
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641600 1/2
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 26 mm	642100 26
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642100 22

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 11/16 inch	642400 11/16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 1 inch	642400 1
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15/16 inch	642400 15/16