

Garant**Compacte vliesschijf, Ø 125 mm, Korrelvergelijking: 150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566995 150
GTIN	4045197888822
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Geperst vezelvlies met harsgebonden slijpkorrel maakt **afschuren en finishen in één stap** mogelijk.

Toepassing:

Voor de oppervlakte- en randbewerking op haakse slijpers (aanbevolen toerental 6000 min⁻¹).

Middelharde uitvoering met **hogere agressiviteit en kantstabiliteit**. Voor algemene afbraamwerkzaamheden, licht afschuren met fijne oppervlakafwerking.

Maximale omtreksnelheid: 60 m/s

Boring-Ø: 22,23 mm

Fijnheidsgraad: middel

Hardheidsgraad: middel

Boring-Ø: 22,23 mm

Uitvoering: 6 A medium

Technische beschrijving

Schijf-Ø	125 mm
Korrelvergelijking	150
Aanbevolen toerental	6000 min ⁻¹

Boring-Ø	22,23 mm
Hardheidsgraad	middel
Fijnheidsgraad	middel
Uitvoering	6 A medium
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Vormbeschrijving	vlak
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Producttype	Compacte schijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

