



## Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 27mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 614200 27     |
| GTIN          | 4018754019359 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

#### Norm:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

#### Opmerking:

**AS-Drive** – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

#### Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 614600

### Technische beschrijving

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ringzijde AS-Drive    | ja     |
| Sleutelwijdte         | 27 mm  |
| maximale bekhoogte h1 | 12 mm  |
| Sleutellengte L       | 385 mm |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Sleutelwijdtematen              | metrisch                        |
| Maximale ringhoogte $h_{2,max}$ | 18 mm                           |
| Ringstand                       | 15 graden                       |
| Productieproces                 | matrijsgesmeed                  |
| Materiaal                       | Chrome-Alloy-Steel              |
| Oppervlak                       | vernikkeld en daarna verchroomd |
| Producttype                     | Schroefsleutel                  |