

**Steekringsleutelset, verchromd, Aantal sleutels: 19****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613960 19
GTIN	4045197463807
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Levering:**

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	19
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefleutel

## Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613950 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613950 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613950 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613950 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613950 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613950 6
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613950 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613950 15
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613950 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613950 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 9 mm	613950 9
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613950 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613950 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613950 20
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613950 11
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613950 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613950 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613950 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613950 5,5