

**Steekringsleutel inch, verchromd, Sleutelwijdte: 11/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613970 11/16
GTIN	4045197550705
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h1	8 mm
Sleutelwijdte	11/16 inch
Sleutellengte L	211 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Maximale ringhoogte h _{2,max}	13 mm
Ringstand	15 graden
Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefleutel

