

**HOLEX®**

## Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 33-delig, Type: 12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	638017 12
GTIN	4045197219633
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 12-kant doppen nr. 642120.

#### Toepassing:

Voor bouten / moeren gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M22 en binnenzeskantbouten gs\_profil\_6kant M5 – M18.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

#### Levering:

Doppen: 19 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 St. nr. 643220 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Dwarsgreep: 1 St. 641320

Verlengstukken: 3 St. nr. 641020 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 St. nr. 641620

Ratel: 1 St. nr. 640220

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Lengte: 445 mm

Breedte: 187 mm

Hoogte: 51 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-34 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-14 mm

### Technische beschrijving

Aantal delen	33
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	8-34 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	4-14 mm
Lengte	445 mm
Breedte	187 mm
Hoogte	51 mm