

**Garant**

**Kopierfrezen 7° positief, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
42/6mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212140 42/6
GTIN	4045197888921
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.

- **Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.**
- **Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.**

Vermindering van trillingen en zachte aanzet van snijkant door 7° positief gepositioneerde wisselplaten.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

$a_{p\ max} = 2\ mm$ .

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	RD..1003
Opnamedraad M	M16
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Inwendige koeling	ja
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Aantal snijkanten Z	6
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	42 mm
Wisselplaatschroevenset	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Frees geschikt voor plaatvorm	rond
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219804