

**Steekringsleutelset, verchromd, Aantal sleutels: 23****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613960 23
GTIN	4045197463821
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Technische beschrijving

Aantal sleutels	23
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
Producttype	Schroefleutel

Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613950 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613950 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613950 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613950 20
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613950 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 34 mm	613950 34
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613950 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 32 mm	613950 32
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613950 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613950 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613950 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613950 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613950 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 30 mm	613950 30
Steekringsleutel Sleutelwijdte 9 mm	613950 9
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613950 15
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613950 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613950 11
Steekringsleutel Sleutelwijdte 27 mm	613950 27
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613950 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613950 6
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613950 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613950 12