



Automatisch lasmasker optrel® neo p550, Kleur: BLACK



Bestelgegevens

Bestelnummer	097940 BLACK
GTIN	7640429870414
Artikelklasse	09U

Omschrijving

Uitvoering:

Klassiek lasmasker p550 met nieuwe **antiverblindingscassette-technologie** voor een **realistische kleurwaarneming**. Perfecte bescherming dankzij de korte reactietijden bij het verduisteren. Met nieuw energieconcept voor **3.000 uur gebruiksgereedheid zonder batterijwisseling**.

- **Donkere beschermingsniveaus: 9 - 13** Traploos instelbaar met draaiknop.
- **Licht niveau: 4**
- **Met lithium 3 V batterij (levensduur 3.000 uur)**
- **Gezichtsveld lasmasker: 50 x 100 mm**

Toepassing:

MIG-/MAG-, elektrode-, WIG- en plasmalassen

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Schakeltijd van licht naar donker: 0,1 ms

Schakeltijd van donker naar licht: 50 - 1000 ms

Classificatie conform EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Technische beschrijving

Schakeltijd van donker naar licht	50 - 1000 ms
Schakeltijd van licht naar donker	0,1 ms
Classificatie conform EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Producttype	Lasmasker