



Haakse stiftsleutel voor Torx[®], met boring, Torx[®]-profiel: TX10



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 625040 TX10 |
| GTIN | 7610733249091 |
| Artikelklasse | 63D |

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

Door **boring in het Torx[®]-profiel** ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taatheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd. Zwarte punt.

Sleutellengte: 124×22 mm

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|---|
| Sleutellengte | 124×22 mm |
| Torx [®] -profiel | TX10 |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX [®] -schroeven met boring |
| Producttype | Schroevendraaier |