



Accu-boorschroefmachine, Type: GSR1220HX



Bestelgegevens

Bestelnummer	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Artikelklasse	03B

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-boorschroefmachine

- **Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.**
- **Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

Top prestatie-gewichtsverhouding met max. 20 Nm draaimoment voor krachtig schroeven bij laag gewicht en zeer geringe koplengte van 163 mm.

Lange levensduur dankzij **borstelloze EC-motor**.

Levering:

Inclusief lader, L-BOXX, riemclip, bithouder, 4x gekleurde clip, 1/2 L-BOXX-inlay voor lader, 1/2 L-BOXX-inlay apparaat.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u onder nr. 073851 - 073866.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Fabrikantnummer: GSR 12V-20HX

Motortype: Borstelloze motor

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 3 Ah

Accuspanning: 12 V

Technische beschrijving

Motortype	Borstelloze motor
Fabrikantnummer	GSR 12V-20HX
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1300 min ⁻¹
Accuspanning	12 V
Maximaal draaimoment hard	20 Nm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Snelspanhouder spanbereik	0 - 10 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Toerentalbereik 1e stand	0 - 400 min ⁻¹
Maximaal draaimoment zacht	18 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Typisch gebruik	Strong
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Gewicht	0,7 kg
Accucapaciteit	3 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Schroefmachine

Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V

073852 B12

Acculader Type AL1130CV

073866 AL1130CV

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V

073855 B12