

MIRKA**Compacte excenterschuurmachine met accu AROS-B 150NV, Type: AROS-B****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

Borstelloze excenterschuurmachine met accu, met 5,0 mm slag voor een flexibele, snoerloze bewerking. Geschikt voor droog en nat schuren. Optimaal, ergonomisch design.

- **Snel verwisselen van steunschijf dankzij Quick-Lock-systeem.**
- **Maximaal 16 uur bedrijfsduur bij industrieel gebruik.**
- **Snelle acculaadtijd van 45 min.**
- **Laag geluidsniveau en laag trillingsniveau.**

Levering:

2x 10,8 V / 2,5 Ah accu, lader en steunschijf 32 mm.

Opmerking:

Bijbehorende slijpschijven vindt u onder nr. 567803 en nr. 567902 in groep 56.

Technische beschrijving

Geluidsproductie	62 dB
Maximale vibratie volgens EN	1,9 m/s ²
Slag	5 mm
Toerental	4000 - 8000 min ⁻¹
Accuspanning	10,8 V

Accucapaciteit	2,5 Ah
maximale diameter	32 mm
Fabrikantnummer	AROS-B 150NV
Energievoorziening	Accuvoeding
Gewicht	0,6 kg
Serie	AROS
Producttype	Excenterschuurmachine

Accessoires

KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 240	567803 240
KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 400	567803 400
ABRALON™-schijf Korrelgrootte 2000	567902 2000
ABRALON™-schijf Korrelgrootte 360	567902 360
ABRALON™-schijf Korrelgrootte 500	567902 500
ABRALON™-schijf Korrelgrootte 1000	567902 1000
ABRALON™-schijf Korrelgrootte 4000	567902 4000
KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 320	567803 320
KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 180	567803 180
KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 80	567803 80
KlitschijfABRANET® Korrelgrootte 120	567803 120