

**Garant****Precisie-verzinkboor met ongelijke steek met 3 spanvlakken 60°, TiAlN,  
Buiten-Ø Dc: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150817 10
GTIN	4045197889270
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Precisie-verzinkboor 60° met ongelijke steek.**

**Speciale geometrie met extreem ongelijke steek** en afgestemde snijkantvoorbereiding. Radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Nieuw ontwikkelde, **speciale TiAlN-coating** voor een lange levensduur.

Schacht **bovendien met 3 spanvlakken** voor de toepassing in 3-beks kop.

**Voordeel:**

zeer rustige loop tijdens het gehele verzinkproces. Kerfvrije werking voor perfecte resultaten **bij een optimale standtijd van het gereedschap.**

**Toepassing:**

precisie-verzinkboren voor het maken van **exacte, ronde 60°-verzinkingen.**

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	50 mm
Buiten-Ø	10 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/omw,
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	2,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiAlN

Verzinkboorpunthoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Norm	DIN 334
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	groen
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	75 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	75 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	18 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	8 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	16 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	12 m/min	S
GG(G)	geschikt	25 m/min	K
CuZn	geschikt	60 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

droog

beperkt geschikt