



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 50-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	638610
GTIN	4018754331321
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M22. Bougies 16 en 20,8 mm. Binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 – M12.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant: 23 st. nr. 642100

maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Doppen extra lang, 12-kant: 7 st. nr. 642500
maat 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Doppen voor bougies: 2 st. nr. 642450
maat 16; 20,8

Doppen met cardangewricht: 6 st. nr. 642600
maat 10; 13; 16; 17; 18; 19

Bitdoppen voorbinnenzeskantbouten: 5 st. nr. 643200
maat 4; 5; 6; 8; 10

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300

Verlengstukken: 3 st. nr. 641000
maat 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 st. nr. 641600 gr. 1/2

Handgreep met kniegewricht: 1 st. nr. 641200 gr. 396

Ratel: 1 st. nr. 640100 gr. 1/2

Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Hoogte: 53 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-34 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-10 mm

Technische beschrijving

Aantal delen	50
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	8-34 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	4-10 mm
Verpakking	Plaatstalen koffer
Lengte	540 mm
Breedte	290 mm
Hoogte	53 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642100 30
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642100 18
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642500 17
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642100 27
6-kant gewrichtsdop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642600 17
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642100 16

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 28 mm	642100 28
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 75 mm	641000 75
6-kant gewrichtsdop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642600 19
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 300 mm	641300 300
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 26 mm	642100 26
6-kant gewrichtsdop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642600 16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642100 11
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642100 17
12-Kant dop voor bougies, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642450 16
12-kant dop lang,1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642500 24
12-kant dop lang,1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642500 18
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641000 130
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642100 14
6-kant gewrichtsdop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642600 18
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 20 mm	642100 20
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642100 22
12-kant dop lang,1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642500 13
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 25 mm	642100 25
6-kant gewrichtsdop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642600 13
12-Kant dop voor bougies, 1/2 inch Sleutelwijdte 20,8 mm	642450 20,8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642100 15
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642100 32
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642100 24
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643200 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643200 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643200 5
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 34 mm	642100 34
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643200 4
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642100 21

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642100 12
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 23 mm	642100 23
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641000 255
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643200 8
12-kant dop lang,1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642500 22
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642100 8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642100 13
12-kant dop lang,1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642500 19
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642100 19
12-kant dop lang,1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642500 27
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642100 10