



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Speciale trapladder, aluminium, tweezijdig oploopbaar, aantal sporten: 2X12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Artikelklasse	98G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bomen van rechthoekige pijp, geribbelde vierkante sporten 30×30 mm, met flensverbindingen aan de bomen bevestigd, conische boomgeleiding voor optimale stabiliteit. Bovenste boomuiteinden met eindkappen. nivello® antislip-ladderschoen. Zeer stabiel dankzij spreidbeveiliging met 2 perlon-veiligheidsbanden, transportbeveiligingen. Verzinkte stalen scharnieren met schroefverbinding.

**Norm:****DIN EN 131.****Technische beschrijving**

Oploopbaarheid	tweezijdig
Gewicht	16 kg
Breedte aan de voet	0,7 m
Ladderlengte	3,51 m
Werkhoogte ca.	4,8 m

Diepte van sport / trede	30 mm
Opstapje uitvoering	Sport
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder