



Handkernboormachine, Type: 72710361



Bestelgegevens

Bestelnummer	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Met de hand geleid metaal-kernboorsysteem met 2 standen voor een maximaal 6x hogere werksnelheid bij het kernboren.

- **Traploos, elektronisch instelbaar toerental.**
- **Gereedschapsloze QuickIN PLUS booropname.**
- **Te gebruiken met geringe krachtsinspanning.**
- **Veilig werken dankzij draaimoment-slipkoppeling.**
- **Boren met HM-gatzaag in staal tot 80 mm.**
- **Boren met HM-kernboor in staal / aluminium tot 25 / 30 mm.**
- **Gereedschapsloze QuickIN PLUS booropname.**

Voordeel:

Metaal-kernboorsysteem met 2 standen.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder Ø 3 - 16 mm, extra handvat, centreerboor, snijspray en gereedschapskoffer.

Opmerking:

Geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 075132.

HM-kernboren TiAlN-gecoat, HM-gatzaagen en HM-gatzaagen voor buizen zijn op aanvraag leverbaar.

Verpakking: Transportkoffer

Fabrikantnummer: KBH 25-2U

Wattage: 1200 W

Toerentalbereik 1e stand: 0 - 520 min⁻¹

Toerentalbereik 2e stand: 0 - 1600 min⁻¹
 Maximale boor-Ø in staal: 25 mm
 Gereedschapsopname vorm: QuickIN PLUS

Technische beschrijving

Gereedschapsopname vorm	QuickIN PLUS
Fabrikantnummer	KBH 25-2U
Wattage	1200 W
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1600 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale boor-Ø in staal	25 mm
Toerentalbereik 1e stand	0 - 520 min ⁻¹
Gewicht	3,4 kg
Bijzonderheid	Voor werksituatie met weinig ruimte
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Kernboormachine

Accessoires

HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 22 mm	075132 22
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 16 mm	075132 16
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 19 mm	075132 19
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø Z/5 mm	075132 Z/5
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø Z/1 mm	075132 Z/1
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 14 mm	075132 14
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 23 mm	075132 23
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 15 mm	075132 15

HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 21 mm	075132 21
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 17 mm	075132 17
Centreerboor	075133
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 25 mm	075132 25
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 18 mm	075132 18
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 24 mm	075132 24
HM-kernboor voor KBH25 – 2U Boor-Ø 20 mm	075132 20