



Haakse accu-slagschroefmachine, Type: M18BRAIW/0



Bestelgegevens

Bestelnummer	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur, hoge energie-efficiëntie. Solide **metalen tandwielhuis** en ergonomische **middenhandgreep met softgrip-voering**. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.

REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

Haakse accu-slagschroefmachine M18 BRAIW-0 met 3/8 inch Hex-opname.

- **Compacte haakse slagschroefmachine met slechts 307 mm lengte.**
- **2 Schakelstanden voor maximale flexibiliteit.**

Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073808 e.v.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	14,8 m/s ²
Gereedschapsopname afmeting	3/8 inch
Maximaal draaimoment 2e niveau	76 Nm
Aantal slagen 1e niveau	0 - 2400 min ⁻¹
Fabrikantnummer	M18BRAIW-0
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Typisch gebruik	Strong
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Aantal slagen 2e niveau	0 - 3400 min ⁻¹
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Type	M18BRAIW/0
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Maximaal draaimoment 1e niveau	40 Nm
Accuspanning	18 V
Gewicht	1,1 kg
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
geschikt voor materiaal	Staal
Aantal slagen	0 - 2400 min ⁻¹
Producttype	Schroefmachine

Accessoires

Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB3	073808 MHB3
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC

Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18

073816 MB18