



Accu-slagschroefmachine, Type: M18FQID



Bestelgegevens

Bestelnummer	074010 M18FQID
GTIN	4002395277636
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide **metalen tandwielhuis** en ergonomische **middenhandgreep met softgrip-voering**. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.

REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen. **M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex accu-impulsschroefmachine.**

- **In oliebad gelagerd slagwerk met FLUID-DRIVE™ technologie voor bijzonder geluidsarm werken en een verlenging van de levensduur.**
- **In schakelstand 4 reduceert het apparaat automatisch het onbelast toerental, ideaal voor bijvoorbeeld plaatschroeven.**

Uitvoering promotietekst:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur, hoge energie-efficiëntie.

Voordeel:

Impulsschroefmachine met REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2 × Li-ion-accu, lader, HD-box, riemclip.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073808 e.v.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Aantal slagen 2e niveau	0 - 2900 min ⁻¹
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	HEX (E 6,3)
Fabrikantnummer	M18FQID-502X
Accuspanning	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Maximale vibratie volgens EN	12 m/s ²
Aantal slagen 4e niveau	0 - 3700 min ⁻¹
Maximaal draaimoment 1e niveau	40 Nm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Accucapaciteit	5 Ah
Gewicht	1,8 kg
Typisch gebruik	Strong
Aantal slagen 3e niveau	0 - 3700 min ⁻¹
Type	M18FQID
Aantal slagen 1e niveau	0 - 1800 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

Accessoires

Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC