

**Digitale diepteschuifmaat IP 67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418702 200
GTIN	4059192058371
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display met 8,5 mm hoge cijfers.

Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met preset-functie (standaardmaatinstelling) bijvoorbeeld voor afstandsmetingen met meetinsert nr. 418630.

Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr.081560 maatCR2032.

Accessoires:

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Bruglengte	100 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	8,5 mm
Kalibratie	A1

Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Meetbereik	0 mm
Doorsnede liniaal	16x4 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Meetinsert voor afstandsmeting Ø 4 mm	418630
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Zender Type S4E	498966 S4E
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Extra brug 300 mm	418610