

 Mahr**Digitale diepteschuifmaat IP 67 met i-wi, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418703 200
GTIN	4059192058364
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met preset (standaardmaatinstelling) bijv. voor afstandsmetingen met meetinsert nr. 418630. Linaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen  $\varnothing$  1,5mm, 5mm lang.

Zeer grote LCD-weergave, cijferhoogte 11 mm, geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi, resistent tegen stof en vochtigheid, bedrijfsduur ca. 3 jaar.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr.081560 maatCR2032.

**Accessoires:**

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Draadloze gegevensoverdracht naar i-wi ontvanger nr. 498912.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	A1
Bruglengte	100 mm
Doorsnede linaal	16x4 mm
Aflezing omschakelbaar	0,0005 inch
Bedrijfsduur	26000 h

Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetbereik	0 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

## Dienstverlening

Kalibratieschuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibratieschuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Meetinsert voor afstandsmeting Ø 4 mm	418630
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975

Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Extra brug 300 mm	418610