

**Kernboormachine, Type: 72705761****Bestelgegevens**

Bestelnummer	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Artikelklasse	03F

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Sterke magnetische bevestigingskracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in iedere positie.**
- **Geïntegreerde koelsmeermiddeltoevoer voor zuiver snijden en lange levensduur van het gereedschap.**
- **Comfort-weergave van magnetische bevestigingskracht.**
- **Rechts-/linksom draaiend (ook voor draadsnijden).**
- **Constructie met optimaal gewicht.**

**Compacte, lichtgewicht magneet-kernboormachine met 2 standen. Zeer smalle magneetvoet slechts 70 mm breed.** Ideaal voor het bewerken van T-dragerprofielen. Hoge functionaliteit en kantelsensor.

**Levering:**

Inclusief koelsmeermiddelreservoir, sjoorband, 1x centreerstift, spaanhaak, koffer.

**Accessoires:**

Op aanvraag.

**Opmerking:**

HM-kernboren en opnames vindt u vanaf nr. 119000. Geschikte QuickIN-Max-opname en HM-kernboor max. DM 100 mm op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Wattage	1100 W
Maximale verzink-Ø	31 mm
Maximale ruim-Ø	16 mm
Gereedschapsopname vorm	QuickIN
Maximale kernboor-Ø in staal	12 - 35 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
Lengte	311 mm
Lengte magneetvoet	186 mm
Toerentalbereik 2e stand	400 - 1600 min <sup>-1</sup>
Gewicht	11 kg
Fabrikantnummer	KBU35-2Q
Maximale tap-Ø in staal	M14 mm
Breedte magneetvoet	70 mm
Breedte	198 mm
Netspanning	230 V
Hoogte	603 mm
Werkslag	135 mm
Toerentalbereik 1e stand	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Kernboormachine

## Accessoires

Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28

Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kernboor HMSnijdiepte 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26