



Led-acculamp 0-variant zonder accu, 18 V, Type: M18SLED



Bestelgegevens

Bestelnummer	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte. **Robuuste Li-ion-acculampen met TRUEVIEW™ technologie.**

- **Kantelbare kop met maximaal 1.250 lumen.**
- **Bereik 650 m.**
- **4 Lichtstanden voor maximale flexibiliteit.**

Met puntstraalmodus en spreidlichtmodus.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

T.b.v.:

Milwaukee 18 V accu's (nr. 073816 MB18 en 073827 MB18).

Levering:

acculamp zonder accu en zonder lader.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	M18SLED-0
Accuspanning	18 V
IP-klasse	IP 54
Lichtstroom stand 2	1200 lm

Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Gewicht zonder accu	1000 g
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtstroom	1250 lm
Lichtbron	Led-module
ATEX-zone	geen
Productnaamattribuut	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Werklamp

Accessoires

Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C