

**Decoupeerzaag, Type: GST25M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078200 GST25M
GTIN	3165140584661
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Bosch decoupeerzaag met simpele zaagbladwisseling zonder gereedschap dankzij het Bosch SDS System. Decoupeerzaag met **beugelvorm** speciaal geschikt voor de **metaalbewerking**. Korte slagbaan voor een geluidsarme werking. Met 2-traps pendeling en regelelektronica.

Levering:

Inclusief 15-delige zaagblad-set voor metaal, aluminium en RVS, anti-splinterplaatje, haakse schroevendraaier, transportkoffer.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u onder nr. 073808 - 073840.

Verpakking: Transportkoffer

Fabrikantnummer: GST 25 Metal

Wattage: 670 W

Aantal pendelbewegingen: 500 - 2600 min⁻¹

Maximale zaagdikte staal: 15 mm

Maximale zaagdikte hout: 80 mm

Pendelslag: 2-voudig

Technische beschrijving

Geschikte decoupeerzaagbladen	588400 – 588551
-------------------------------	-----------------

Wattage	670 W
Maximale zaagdikte staal	15 mm
Bijzonderheid	Metaaldecoupeerzaag
Lengte	265 mm
Pendelslag	2-voudig
Maximale zaagdikte hout	80 mm
Fabrikantnummer	GST 25 Metal
Hoogte	206 mm
Kabellengte	2,3 m
Aantal pendelbewegingen	500 - 2600 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	3,5 m/s ²
zonder gereedschap wisselen van gereedschap	ja, SDS-systeem
Gewicht	2,7 kg
Verpakking	Transportkoffer
Uitvoering	Beugelvorm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Zaag