

**Multifunctionele aluminium ladder, 4-delig, met traverse, aantal sporten: 14****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 966105 14     |
| GTIN          | 4031405313149 |
| Artikelklasse | 98G           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aanlegladder, trapladder en werkplatform in één. Voor gebruik als werkplatform is een bekleding en leuning nodig (deze a.u.b. apart bij ons aanvragen). 6 Automatisch vergrendelende stalen scharnieren zorgen voor gebruiksveiligheid. Sportenafstand 280 mm. Stabiele stand en grote arbeidsveiligheid dankzij 2 nivello®-traversen en aan beide zijden nivello®-antislip-ladderschoenen. De traversen worden los meegeleverd en worden tweevoudig aan de onderste boomuiteinden vastgeschroefd.

**Norm:****DIN EN 131.****Opmerking:**

Voor deze ladders ontvangt u normconforme traversen.

**Technische beschrijving**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Diepte ingeklapt          | 0,25 m |
| Ladderlengte uitgeschoven | 4,2 m  |
| Breedte ingeklapt         | 1,23 m |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Aantal treden               | 2x3 + 2x4          |
| Trapladder werkhoogte ca.   | 5,3 m              |
| Breedte dwarssteun          | 0,93 m             |
| Gewicht                     | 15 kg              |
| Lengte ingeklapt            | 0,35 m             |
| Ladderlengte als trapladder | 2,02 m             |
| Hoogte als werkplatform     | 0,99 m             |
| Klimtechniek draagvermogen  | 150 kg             |
| Producttype                 | Ladder, universeel |