



## Multifunctionele aluminium ladder, 4-delig, met traverse, aantal sporten: 10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966105 10
GTIN	4031405313101
Artikelklasse	98G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Aanlegladder, trapladder en werkplatform in één. Voor gebruik als werkplatform is een bekleding en leuning nodig (deze a.u.b. apart bij ons aanvragen). 6 Automatisch vergrendelende stalen scharnieren zorgen voor gebruiksveiligheid. Sportenafstand 280 mm. Stabiele stand en grote arbeidsveiligheid dankzij 2 nivello®-traversen en aan beide zijden nivello®-antislip-ladderschoenen. De traversen worden los meegeleverd en worden tweevoudig aan de onderste boomuiteinden vastgeschroefd.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

#### Opmerking:

Voor deze ladders ontvangt u normconforme traversen.

### Technische beschrijving

Ladderlengte uitgeschoven	2,85 m
Lengte ingeklapt	0,35 m
Breedte ingeklapt	0,99 m

Gewicht	12,5 kg
Diepte ingeklapt	0,25 m
Trapladder werkhoogte ca.	4 m
Aantal treden	2×2 + 2×3
Breedte dwarssteun	0,93 m
Hoogte als werkplatform	0,63 m
Ladderlengte als trapladder	1,49 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Ladder, universeel