



Haakse slijper GWS, Type: 15-125CIEP



Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 15-125CIEP
GTIN	3165140861519
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige haakse slijper in compacte uitvoering.

- **Krachtige motor met Constant-elektronica, zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.**
- **Lange levensduur door directe koeling en overbelastingsbeveiliging.**
- **Hoge gebruikersbescherming door extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.**

1500 W motor en **maximale bescherming** dankzij een extra **motorrem (Intelligent Brake System)** met een tot 70% kortere uitlooptijd) en een op diverse plaatsen te bedienen **PROtection-schakelaar**, die onmiddellijk na het loslaten uitschakelt. Met elektronische toerentalregeling. Spindelschroefdraad M14×1,5.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Fabrikantnummer: GWS 15-125 CIEPX

Wattage: 1500 W

Toerentalbereik: 2800 - 12000 min⁻¹

Draadaansluiting: M14×1,5

Maximale vibratie volgens EN: 6 m/s²

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
------------------------------	--------------------

Herstartblokkering	ja
Fabrikantnummer	GWS 15-125 CIEPX
Bijzonderheid	Maximale gebruikersbescherming
Wattage	1500 W
Zachte aanloop	ja
Gewicht	2,5 kg
Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Kickbackstop	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Toerentalbereik	2800 - 12000 min ⁻¹
Draadaansluiting	M14×1,5
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper