

**3M****Lamellenslijpschijf 969F Cubitron™ II, glasweefselschotel vlak, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	565496 80
GTIN	4054596197121
Artikelklasse	53F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bekleed met **nauwkeurig gevormde Cubitron™ II** keramische korrel voor **maximale afneemcapaciteit en standtijd**.

Ideaal voor randbewerking.

**Toepassing:**

Ideaal voor **snel** en **koel slijpen** van moeilijk verspanbare staalsoorten met haakse slijpers met groot vermogen.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	80
Vormbeschrijving	vlak
Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramik

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
droog	geschikt		