


Spiebaankaliber met tussenmaat en ISO-passing, Type: F



Bestelgegevens

Bestelnummer	484407 F
GTIN	2050001937353
Artikelklasse	48B

Omschrijving

BELANGRIJK: artikel is configureerbaar

Nominale maat: 21.001 - 25.999 mm, Intervall: 0,001

Kwaliteit: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Tolerantieveld: A; B; C; CD; D; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

Uitvoering:

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met **slijtagevermaat** volgens DIN 7164. Gehard staal.

Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.

Spiebaankaliber met tussenmaat en ISO-passing bijv. nr. 484407 gr. **15,8 M6**.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Kalibratie: L6

Nominale maat: 21,001 - 25,999 mm

Technische beschrijving

Nominale maat	21,001 - 25,999 mm
Kwaliteit	7
Kwaliteit	8
Kwaliteit	9
Kwaliteit	10

Kwaliteit	11
Kwaliteit	12
Kwaliteit	13
Tolerantieveld	A
Tolerantieveld	B
Tolerantieveld	C
Tolerantieveld	CD
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	E
Tolerantieveld	EF
Tolerantieveld	F
Tolerantieveld	FG
Tolerantieveld	G
Tolerantieveld	H
Tolerantieveld	J
Tolerantieveld	JS
Tolerantieveld	K
Tolerantieveld	N
Tolerantieveld	M
Tolerantieveld	P
Tolerantieveld	R
Tolerantieveld	T
Tolerantieveld	S
Tolerantieveld	U
Tolerantieveld	V
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	X
Tolerantieveld	Z
Tolerantieveld	ZA

Tolerantieveld	ZB
Tolerantieveld	ZC
Tolerantieveld	A
Tolerantieveld	G
Tolerantieveld	H
Tolerantieveld	J
Tolerantieveld	K
Tolerantieveld	M
Tolerantieveld	N
Tolerantieveld	P
Tolerantieveld	R
Tolerantieveld	S
Tolerantieveld	B
Tolerantieveld	T
Tolerantieveld	U
Tolerantieveld	V
Tolerantieveld	X
Tolerantieveld	Y
Tolerantieveld	Z
Tolerantieveld	ZA
Tolerantieveld	ZB
Tolerantieveld	ZC
Tolerantieveld	C
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	E
Tolerantieveld	F
Tolerantieveld	CD
Tolerantieveld	EF
Tolerantieveld	FG

Tolerantieveld	JS
Kalibratie	L6
Producttype	Spiebaankaliber

Dienstverlening

Kalibratie Penkaliber Maximale Ø 60 mm	018400 60
DAkKS-kalibratie Penkaliber maximale Ø 60 mm	019620 60
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Penkaliber maximale Ø 60 mm	028340 60
Kalibratie Penkaliber Maximale Ø 60 mm	028300 60