

**Garant****Hydraulische statiefarm (zonder magneetvoet), Uitsteeklengte: 400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	440610 400
GTIN	4045197889591
Artikelklasse	41D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hydraulisch meetstatief met centrale klemming** - alle scharnierpunten worden door de centrale draaiknop strak vastgeklemd. Hydraulisch systeem door dubbele dichtingen beveiligd tegen olieverslies. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. **Groot, rubbergecoat handwiel** (Ø 54 mm) voor gemakkelijk aantrekken en losdraaien van de klemming. De statiefarmen zijn bij de meetklokopname 360° draaibaar, 180° zwenkbaar en geschikt voor meetklokken met schacht-Ø 6 en 8 mm of prisma.

**Callout:****Hydraulische centrale klemming**

met ergonomisch handwiel

**Fijnstelling**

aan de meetklokopname

**Kogelgewricht****Magneetvoet**

in kunststof omhulsel

**Opmerking:**

Hydraulische meetstatieven kunnen bij open klemming grote temperatuurschommelingen verdragen. Hierbij heeft de olie een bepaalde tijd nodig om de temperatuur aan te passen. In vastgeklemd toestand is een temperatuurverschil van maximaal 15 °C mogelijk zonder drukschommelingen. Deze kunnen schade aan het statief of aan de vastgehouden voorwerpen veroorzaken.

## Technische beschrijving

Uitsteeklengte	400 mm
Draadaansluiting	M8
Hechtkracht	1000 N
Producttype	Meetstatief

## Accessoires

Reservehandwiel Type A	440626 A
Reservezuiger Type 4	440830 4
Sterknop Type 4	440850 4
Klemschroef M3 voor meetklokhouder	440858
Stelschroef M4×0,35 voor meetklokhouder	440859
Meetklokhouder	440860
Afdichtringenset Type 1	440855 1