

Garant**Hydraulisch meetstatief (met magneetvoet), Uitsteeklengte: 400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	440600 400
GTIN	4045197889812
Artikelklasse	41D

Omschrijving**Uitvoering:**

Statief inclusief magneetvoet met **ergonomische draaischakelaar**. Krachtige ferrietmagneet met geslepen oplegvlakken aan de achterzijde en geslepen prismabodem voor het opstellen ook op assen en cilindrische lichamen. **Aangenaam vast te houden kunststof omhulsel** van de magneetvoet met verhoogde slagbescherming en thermische isolatie.

Hydraulisch meetstatief met centrale klemming - alle scharnierpunten worden door de centrale draaiknop strak vastgeklemd. Hydraulisch systeem door dubbele dichtingen beveiligd tegen olieverspillingen. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. **Groot, rubbergecoat handwiel** (Ø 54 mm) voor gemakkelijk aantrekken en losdraaien van de klemming. De statiefarmen zijn bij de meetklokopname 360° draaibaar, 180° zwenkbaar en geschikt voor meetklokken met schacht-Ø 6 en 8 mm of prisma.

Levering:

Zwenkarm nr. 440610 400 en magneetvoet nr. 440620 1.

Opmerking:

Hydraulische meetstatieven kunnen bij open klemming grote temperatuurschommelingen verdragen. Hierbij heeft de olie een bepaalde tijd nodig om de temperatuur aan te passen. In vastgeklemd toestand is een temperatuurverschil van maximaal 15 °C mogelijk zonder drukschommelingen. Deze kunnen schade aan het statief of aan de vastgehouden voorwerpen veroorzaken.

Technische beschrijving

Hechtkracht	1000 N
Draadaansluiting	M8
Magneetvoet breedte	56 mm
Magneetvoet lengte	75 mm
Magneetvoet hoogte	58 mm
Uitsteeklengte	400 mm
Positionering draadaansluiting	zijkant
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Reservehandwiel Type A	440626 A
Magneetvoet Type 1	440620 1
Hydraulische statiefarm (zonder magneetvoet) Uitsteeklengte 400 mm	440610 400
Reservezuiger Type 4	440830 4
Sterknop Type 4	440850 4
Klemschroef M3 voor meetklokhouter	440858
Stelschroef M4×0,35 voor meetklokhouter	440859
Meetklokhouter	440860
Afdichtringenset Type 1	440855 1