

Garant**Digitaal hoogtmeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang,
Afschrijfhoogte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	444000 300
GTIN	4045197889829
Artikelklasse	41F

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele voet met geslepen onderkant en vuilgroeven. Ergonomische, comfortabele kunststof kap met Santoprene®-oppervlak. Vlakke, HM-uitgeruste afschrijfnaald voor eenvoudig afschrijven ook in smalle groeven, verwisselbaar. Wegklapbare en afneembare beschermkap voor werken zonder lichamelijk letsel. Afschrijven mogelijk vanaf 0, maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. Zeer goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display 11 mm. Incl. gegevensuitgang. Incl. fijninstelling en vastzetschroef.

Uitvoering promotietekst:

Stabiele voet met geslepen onderkant en vuilgroeven. Ergonomische, comfortabele kunststof kap met Santoprene®-oppervlak. Vlakke, HM-uitgeruste afschrijfnaald voor eenvoudig afschrijven ook in smalle groeven, verwisselbaar, afschrijven mogelijk vanaf 0. Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. Wegklapbare en afneembare beschermkap voor werken zonder lichamelijk letsel. Inclusief fijninstelling en vastzetschroef.

Zeer goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display 11 mm. Incl. gegevensuitgang.

Functie:

- **Nulstelling in elke positie**

- **Preset**
- **mm/inch-omschakeling**
- **Gegevensuitgang RS232 Proximity**
- **Hold-functie**

Levering:

Inclusief afschrijfnaald nr. 444010 maat 75.

Batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.

Technische beschrijving

Zuildoorsnede	30×12 mm
Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,01 mm
Voetbreedte	110 mm
Maximale afwijking	0,04 mm
Afschrijfhoogte	300 mm
Voetlengte	165 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Cijferhoogte	11 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

024630 300

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat
Maximaal meetbereik 300 mm

Accessoires

Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Lengte 75 mm	444010 75
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Lengte 150 mm	444010 150