

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-840, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094264 7
GTIN	10076490475540
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-840. Zeer goed evenwicht tussen robuust- en slijtvastheid, verhoogd draagcomfort en een grote bewegingsvrijheid, en daarom ideaal voor allerlei werkzaamheden. **Siliconenvrij** waardoor de metalen onderdelen niet door siliconendeeltjes worden verontreinigd. Bijzonder geschikt voor de montage van kleine en middelgrote componenten, algemene werkzaamheden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	7
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II

Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	Nylon spandex
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	200 mm
Kleur	zwart / grijs
Gewicht	11,6 g
Breitechnologie	15G
Norm	EN 407
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse	A
Producttype	Universele handschoenen