

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Buizenrager RVS-draad 0,12 mm, Borstel-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574487 10
GTIN	4017359304006
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Pijpenrager met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.  
Fijne draadkwaliteit, totale lengte 90 mm, lengte borsteldeel 25 mm.

**Toepassing:**

Volledig borsteldeel tot draadeinde, **ideaal voor blinde gaten.**

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Werklengte L <sub>3</sub>	25 mm
Schacht-Ø D <sub>5</sub>	3,8 mm
Borsteldraaddikte	0,12 mm
Producttype	Buizenrager