

Binnenborstel NOVOFLEX-B Korrel SiC120, Type: 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	574490 20
GTIN	4013349528162
Artikelklasse	57L

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerende binnenborstel bezet met flexibele **siliciumcarbidekogels**. Totale lengte 200 mm.

Toepassing:

Voor **afschuinen, eindbewerking van oppervlakken** en **hoonwerkzaamheden**.

Maakt **gelijkmatig fijngeslepen oppervlakken** met hoog draagdeel. Toepassing op handboormachines en staande machines. Aanbevolen toerental 350 – 700 min⁻¹, contacttijd 20 – 40 seconden.

Opmerking:

Niet droog, maar met slijpolie nr. 084205 gebruiken.

Technische beschrijving

Werklengte L ₃	70 mm
Borstel-Ø D ₁	22 mm
Geschikt voor boring-Ø	18,1 - 20 mm
Schacht-Ø D _s	4,6 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Bezettingmateriaal	Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelgrootte	120
Aanbevolen toerental	350 - 700 min ⁻¹
Producttype	Binnenborstel

Accessoires

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80
Inhoud 0,25 l

084205 0,25

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80
Inhoud 20 l

084205 20

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80
Inhoud 5 l

084205 5