

**Ansell****Handschoenen, paar HyFlex® 11-925, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094248 11
GTIN	10076490458680
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

HyFlex® 11-925. Handschoen met **18-gauge breitechnologie** en dubbele coating van nitril en nitrilschuim voor een zeer goede combinatie van een nauwkeurig tastgevoel, goede grip op oliebesmeurde onderdelen en goede huidbescherming. Een nieuw ontwikkelde griptechnologie verkleint in dynamische werkomgevingen de kans dat voorwerpen uit de handen glijden. Bijzonder geschikt voor het sorteren en controleren van lichte onderdelen, monteren van oliebesmeurde werkstukken, beladen en ontladen van productiebanden, evenals onderhoudswerkzaamheden.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	11
Serie	HyFlex®

Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 388	3111A
Dragermateriaal	Spandex nylon
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	205 mm
Kleur	blauw
Gewicht	17,5 g
Breitechnologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitril
Snijbeschermingsklasse	A
Producttype	Universele handschoenen