



Handschoenen, paar RewoMech 641, Handschoenmaat: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	094377 9
GTIN	4008198764199
Artikelklasse	04Q

Omschrijving

Uitvoering:

RewoMech 641. **Resistent kunstleder** voor bescherming bij mechanische werkzaamheden. De handschoen biedt de gebruiker een goede grip, ook bij natte onderdelen, en beschermt de handpalm dankzij een ingezette vochtigheidsbarrière van Tyvek® tegen olie en vocht. De manchet is van een klittenbandsluiting voorzien. De handschoen is ademend en vormt een goed alternatief voor een traditionele lederen handschoen. Bijzonder geschikt voor verwerking van metalen en kunststof, fijnmechanica, evenals montage- en transportwerkzaamheden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	RewoMech 641
Handschoenmaat	9

Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Klittenbandsluiting
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 388	2121X
Dragermateriaal	Kunstleder
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	240 - 260 mm
Kleur	grijs / zwart
Gewicht	90 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen