

**uvex****Handschoenen, paar uvex phynomic XG, Handschoenmaat: 7**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	094407 7
GTIN	4048612036600
Artikelklasse	04W

## Omschrijving

**Uitvoering:**

uvex phynomic XG. De nitrilschuimlaag met uvex Xtra Grip-technologie zorgt voor buitengewoon goede grip bij oliebesmeurde onderdelen, evenals voor een hoge ademing. Ondanks zijn robuustheid en slijtvastheid wordt de handschoen gekenmerkt door een laag gewicht en hoge flexibiliteit.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	7
Serie	uvex phynomic
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II

Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
EN 388	4121X
Dragermateriaal	Polyamiderecyclaat, elastaan, carbon
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / antraciet
Gewicht	35 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen