

**Handschoenen, paar 03440, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094424 10
GTIN	4059904105621
Artikelklasse	09H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste handschoen van Jerseykatoen met nitrillaag voor middelzwaar tot zwaar gebruik. Aanzienlijk duurzamer dan zware lederen handschoenen en robuuster en flexibeler dan PVC-handschoenen. Effectieve vet- en olieblokkering. Bijzonder geschikt voor grove gegoten onderdelen, kunststof vormstukken, stalen staven, plaatstaal, zware kabels, bouwmaterialen, ruwhout.

03440. Met veiligheidsmanchet en volledige coating.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	10
Beschermingscategorie	Categorie II

Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
EN 388	4221X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Nitril
Coatingvariant	Volledige coating
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Kleur	blauw / naturel
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen