

**Handschoenen, paar met noppen, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094301 10
GTIN	4045197890177
Artikelklasse	02H

Omschrijving**Uitvoering:**

Ademende montagehandschoen met innovatieve, PU-nitrillaag op waterbasis voor zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in een droge en licht met olie besmeurde werkomgevingen. Bijzonder fijn gestructureerd oppervlak dankzij uitgebreid veredelingsproces. Lange levensduur door zeer hoge slijtvastheid. DMF-vrij.

Met **extra nitrilnoppen** voor nog betere grip en langere levensduur.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II

Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	4131X
Dragermateriaal	Lycra®, polyamide
Coating	PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	255 mm
Kleur	zwart / grijs
Breitechnologie	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen