

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel met gedraaide draad RVS-draad, Borstel-Ø D1×  
borsteldraaddikte: 22X0,25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574900 22X0,25
GTIN	4017359071441
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Glad, **gedraaid** draad, geperst in stalen huls, **schacht-Ø 6 mm**, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

RVS-draadkwaliteit 1.4401 (AISI 316). Dragerlichaam met kunststof coating voor bewerking van edelstaal.

**Toepassing:**

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden. De **borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes** komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.

**Technische beschrijving**

Borsteldraaddikte	0,25 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	28 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Maximaal toerental	20000 min <sup>-1</sup>
Aantal gedraaide draaddelen	8
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bezettingmateriaal	RVS-draad

Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Penseelborstel