

**Bit voor Torx Plus® IPR, 1/4 inch E 6,3 met boring, Torx Plus® IPR-profiel: 27IPR****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 674256 27IPR |
| GTIN | 4013288156952 |
| Artikelklasse | 63H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Toepassing:

Voor alle schroeven van het zwaar belastbare Torx Plus®-schroefstelsel. Torx Plus®-schroeven worden o.a. in toenemende mate bij schroefverbindingen van wisselplaten en aandrijfmechanismen toegepast.

Voor schroeven met Torx Plus® IPR-profiel en borgpen.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|---|
| totale lengte | 50 mm |
| Bit-zeskantschacht | E 6,3 |
| Torx Plus® IPR-profiel | 27IPR |
| Fabrikantnummer | 867/4 IPR |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX-PLUS® IPR-schroeven met boring |
| Materiaal | speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard |
| Producttype | Bit-gereedschap |

